

Technische Änderungen 09.06.22

SMR4P-Multi analog board 4x 330pF

Wima 330pF wurde durch Styroflex 330pF ersetzt.


Dadurch das die Styroflex Kondensatoren etwas höher sind sollten sie auf dem analog Board leicht zu einer Seite gebogen werden. Dieses verhindert mögliche Kurzschlüsse mit dem Control board. Siehe Bilder .

Technical changes 09.06.22


SMR4P-Multi analog board 4x 330pF

Wima 330pF was replaced by Styroflex 330pF replaced.

Because the Styroflex capacitors are a bit higher, they should be bent slightly to one side on the analogue board. This prevents possible short circuits with the control board. See pictures.



4x 330pF Styroflex inbuild



TubeOhm 09.06.22